

DEVIflex™ 10T (DTIP)

DEVIflex™ 10T je fleksibilni, električni grijaći kabel visoke izvedbe koji je usklađen sa zahtjevima M2 strogog standarda IEC 60800:2009.

Njegov okrugao profil čini instalaciju u širokom rasponu unutarnjih podnih konstrukcija i sustavima grijanja cijevi jednostavnom. Također sadrži jasno vidljiv hladni vod kako bi se izbjeglo slučajno instaliranje zagrijanog kabela u zidnu cijev.

DEVIflex™ je potpuno opleteni dvožilni vodljivi kabel s otpornim plastičnim vanjskim omotačem. Materijali vrhunske kvalitete i gruba konstrukcija znače da sa zadovoljstvom dajemo svim kabelima DEVIflex™ naše jedinstveno 20-godišnje jamstvo DEVIwarranty™.



Prednosti:

- Jednostavna ugradnja
- Fleksibilni kabel
- Sigurno i otporno
- Dug vijek trajanja
- DEVIwarranty™ 20 godina

Usklađenost sa standardom:

- DEVIflex™ je u skladu sa standardom IEC60800:2009
- Odobrenje treće strane od tvrtke SEMKO



Vrsta	Vrijednost
Radni napon	220 V - 240 V
Konstrukcija	Okrugao, dvožilni vodič s opletom, jedan hladni vod
Izlaz	10 W/m
Maks. temperatura okoline	65 °C
Dimenzije kabela	Ø 6,9 mm
Jačina deformacije	1500 N
Vlačna čvrstoća	500 N
Izolacija vodiča	PEX
Vanjski omotač	PVC
Oplet	100% pokrivenost; aluminijska folija; 0,5 mm ² odvodna žica od kositrenog bakra
Hladni vod	2,3 m DTCL, uzemljeno
Min. temperatura instalacije	-5 °C
Min. radijus savijanja	6 x promjer kabela (Ø)

Vrste

Br. stavke	Učinak @ 230 V~	Duljina kabela	Otpor	Hladni vod	EAN br.
140F1215	20 W	2 m	2646,0 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223512
140F1216	40 W	4 m	1324,0 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223529
140F1217	60 W	6 m	882,0 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223536
140F1218	80 W	8 m	660,8 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223543
140F1219	100W	10 m	529,0 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223550
140F1407	131 W	15 m	403,5 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466227794
140F1220	205 W	20 m	260,0 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223567
140F1408	241 W	25 m	219,5 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466227800
140F1221	290 W	30 m	183,0 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223574
140F1409	366 W	35 m	145,0 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466227817
140F1222	390 W	40 m	136,0 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223581
140F1223	505 W	50 m	105,0 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223598
140F1224	600 W	60 m	88,2 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223604
140F1225	695 W	70 m	76,3 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223611
140F1226	790 W	80 m	66,9 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223628
140F1227	920 W	90 m	57,4 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223635
140F1228	990 W	100 m	53,4 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223642
140F1229	1220 W	120 m	43,4 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223659
140F1230	1410 W	140 m	37,5 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223666
140F1231	1575 W	160 m	33,6 oma	3 x 1,5 mm ²	5703466223673
140F1232	1760 W	180 m	30,1 oma	3 x 2,5 mm ²	5703466223680
140F1233	1990 W	200 m	26,6 oma	3 x 2,5 mm ²	5703466223697
140F1234	2050 W	210 m	25,8 oma	3 x 2,5 mm ²	5703466223703