

**INT**



***Devilink™ PR – relejna utičnica***  
***Upute za instalaciju***

**DEVI** ™  
Member of the Danfoss Group



Devilink™ PR (relejna utičnica) je uređaj za ručno ili programsko paljenje i gašenje grijaćih elemenata i druge električne opreme (ON-OFF).

Prikaz postavljanja:



# Postavljanje Devilink™ PR-a



Kod ugradnje i postavljanja moraju se poštivati lokalni građevinski propisi.



## Način rada

Devilink™ PR podržava dva načina rada.

1. Regulacija grijanja
2. Paljenje i gašenje

Kada Devilink PR koristite za regulaciju topline morate instalirati i Devilink RS te uzeti u obzir slijedeće savjete za regulaciju topline.

**Ne ugrađujte sustav podnog grijanja bez podnog osjetnika kada su grijači elementi ugrađeni na ili ispod drvene površine i drugih površina osjetljivih na temperaturu!**

# Instalacija Devilink™ PR-a

## Instalacija Devilink™ PR-a

1. Uključite Devilink™ PR u SCHUKO utičnicu.



### **Konfiguracija:**

Vidi korak-po-korak priručnik u Devilink™ CC uputama za rukovanje.

**Važno! Grijači elementi koji su povezani sa Devilink™ PR moraju imati svoju zaštitu od pregrijavanja.**

## Otklanjanje grešaka

Zelena LED svjetli	Relej OFF/Priprema
Crvena LED svjetli	Relej ON/Grijanje
Zelena LED brzo	Spajanje ili provjera veze
Crvena LED kratko bljeska	Uređaj nije spojen Provjera mreže nije uspjela

### **Vraćanje Devilink™ PR-a na tvorničke postavke**

Isključite jedinicu iz struje. Držati instalacijsku tipku pritisnutu dok ponovo uključujemo uređaj u struju. Instalacijsku tipku držite pritisnutom dok lampica ne zasvijetli crvenim svjetlom. (otprilike 5 sek).



## Tehničke specifikacije

<b>Radni napon</b>	230 V AC, 50 Hz
<b>Potrošnja u pripremi</b>	<1W
<b>Opterećenje</b>	2300 W, 460 VA, 600 W Incandescent Bulbs
<b>Regulacija</b>	PWM ili ON/OFF
<b>Temperatura prostora</b>	0° do +35°C
<b>Frekvencija odašiljanja</b>	868.42 MHz
<b>Raspon odašiljanja u običnim zgradama</b>	Do 30 m
<b>Snaga odašiljanja</b>	Max. 1 mW
<b>IP razred</b>	20
<b>Dimenzije</b>	106 mm × 59 mm × 75 mm

# Dvogodišnje DEVI jamstvo

Kupili ste DEVI sustav grijanja za kojega smo sigurni kako će povećati udobnost i ekonomičnost Vašega doma.

DEVI pruža superiorna rješenja električnog grijanja za vanjske i unutarnje prostore. DEVI nudi potpun asortiman proizvoda s Deviflex<sup>TM</sup> grijačim kabelima ili Devimat<sup>TM</sup> grijačim mrežicama, Devireg<sup>TM</sup> termostatima, Devifast<sup>TM</sup> montažnim trakama i Devi samoregulirajućim grijačim kabelima u kombinaciji s ostalim proizvodima iz programa.

Ovo se dvogodišnje jamstvo odnosi na sve DEVI proizvode.

Ako bi se, suprotno svim očekivanjima, pojavio problem s Vašim DEVI proizvodom, ustanoviti ćete kako DEVI nudi dvogodišnje jamstvo od dana kupovine proizvoda prema sljedećim uvjetima:

Tijekom jamstvenog razdoblja DEVI će ponuditi novi usporediv proizvod ili popraviti proizvod u slučaju da se na njemu pronađe greška u konstrukciji, materijalu ili u proizvodnji. Odluku o popravku ili zamjeni donosi DEVI prema svom nahođenju. DEVI nije odgovoran za posredne, odnosno, posljedične štete (npr. povrede osoba ili predmeta, gubitak profita i sl.).

Jamstvo je važeće samo u slučaju predočenja dokaza o kupnji te mora biti predočeno instalateru ili dobavljaču bez nerazumnog odgađanja.

Proizvodima popravljenim u trajanju jamstvenog razdoblja, nije moguće produžiti jamstveni rok.

DEVI jamstvo ne pokriva štete uzrokovane nepravilnom ugradnjom ili ako instalaciju obavi neovlašteni električar. Ako se zahtjeva da DEVI pregleda ili popravi greške nastale iz prije spomenutih razloga, sav se rad u cijelosti obračunava.

DEVI jamstvo ne vrijedi za proizvode koji nisu plaćeni u cijelosti.

DEVI će uvijek osigurati brz i učinkovit odgovor na sve pritužbe svojih stranaka.

Jamstvo izričito isključuje sve zahtjeve koji prelaze gore spomenute uvjete.



## Jamstveni list

**DEVI™ jamstvo pripada:**

Ime:

---

Adresa

---

Grad:

Država:

Telefon:

---

### Upozorenje:

Jamstveni list mora biti točno ispunjen kako bi jamstvo bilo valjano.  
Molimo pročitajte jamstvene uvjete.

tip termostata:

Električnu instalaciju izveo:

---

Broj proizvoda:

Datum:

---

Pečat isporučitelja:







**Article No: 08095964**

**Version: 01.02**

DEVI A/S

DK • 7100 Vejle

Phone +45 7488 8500

Fax +45 7488 8501

VIFRR102 09/2009

