

HR

Devilink™ HR – skriveni relej
Upute za instaliranje


DEVI ™
Member of the Danfoss Group



Devilink™ HR

Devilink™ HR (skriveni relej) je uređaj za ručno ili programsko paljenje i gašenje grijaćih elemenata i druge električne opreme.

Prikaz postavljanja:



Postavljanje Devilink™ HR-a



Ugradnja i postavljanje moraju poštivati lokalne građevinske propise.



Način rada

Devilink™ HR podržava dva načina rada.

1. Regulaciju topline
2. Paljenje i gašenje

Kada Devilink HR upotrebljavate za regulaciju topline morate instalirati i Devilink RS te u obzir uzeti slijedeće savjete za regulaciju topline.

Ne ugrađujte sustav podnog grijanja bez podnog osjetnika kada su grijaći elementi ugrađeni na ili ispod drvene površine i drugih površina osjetljivih na temperaturu!


Instaliranje Devilink™ HR-a

Instaliranje Devilink™ HR-a

1. Devilink™ HR se treba montirati u kutiju u zidu.
Preporučljivo je ne instalirati HR u metalnu kutiju zbog ometanja signala sustava.



2. Instaliranje Devilink™ HR-a prema shemi.



Postavljanje:

Vidi korak-po-korak priručnik u Devilink™ CC uputama za rukovanje.

Otklanjanje grešaka

Zelena lampica svijetli	Releј upalјen
Crvena lampica svijetli	Releј ugašen
Zelena lampica brzo	Spajanje ili provjera veze
Crvena lampica kratko bljeska	Spajanje nije uspјelo: uređaj nije spojen. Provjera veze nije dobra, nema mreže

Vraćanje Devilink™ HR-a na tvorničke postavke

Držati oba dugmeta s prednje strane uređaja oko 5 sekundi dok lampica ne zasvijetli crvenim svjetlom – jedinica je vraćena na tvorničke postavke.



Tehničke specifikacije

Radni napon	230 V AC, 50 Hz
Potrošnja u standby	<1W
Opterećenje	2300 W, 460 VA 600 W Incandescent Bulbs
Regulacija	PWM
Temperatura prostora	0° do +35°C
Mikro-osigurč	T 10 A H
Frekvencija odašiljanja	868.42 MHz
Raspon odašiljača u običnim zgradama	Do 30 m
Snaga odašiljača	Maks. 1 mW
IP razred	20
Dimenzije	52 mm × 52 mm × 31 mm

Dvogodišnje DEVI jamstvo

Kupili ste DEVI sustav grijanja i sigurni smo kako će poboljšati udobnost i ekonomičnost u Vašem domu.

DEVI pruža superiorna rješenja električnog grijanja za potpunu regulaciju grijanja u domovima i zgradama te izvan njih. DEVI nudi potpun asortiman proizvoda s Deviflex™ grijaćim kabelima ili Devimat™ grijaćim mrežicama, Devireg™ termostatima, Devifast™ montažnim trakama i Devi samoregulirajućim grijaćim kabelima u kombinaciji s dodatnim proizvodima iz ponude.

Ovo se dvogodišnje jamstvo odnosi na sve DEVI proizvode.

Ako bi se, suprotno svim očekivanjima, pojavio problem s Vašim DEVI proizvodom, ustanoviti ćete kako DEVI nudi dvogodišnje jamstvo od datuma kupnje proizvoda po slijedećim uvjetima:

Tijekom jamstvenog razdoblja DEVI će Vam ponuditi novi usporedivi proizvod ili popraviti proizvod u slučaju da je na njemu pronađena greška u konstrukciji, materijalu ili u proizvodnji. Odluku o popravku ili zamjeni će u diskreciji donijeti DEVI. DEVI nije odgovoran za posredne odnosno posljedične štete (npr. povrede osoba ili predmeta, gubitak profita i sl.).

Jamstvo će biti valjano samo u slučaju predočenja dokaza o kupnji proizvoda i mora biti dostavljen instalateru ili prodavaču bez nerazumnog odgađanja.

Proizvodima popravljenim u trajanju jamstvenog razdoblja nije moguće produljiti jamstveni rok.

DEVI jamstvo ne pokriva štete uzrokovane nepravilnim rukovanjem, nepravilnom ugradnjom i ugradnjom koju je izveo neovlašteni električar. Ako se zahtjeva da DEVI pregleda ili popravi greške nastale prije spomenutim načinom, sav će se rad u cijelosti obračunati.

DEVI jamstvo ne vrijedi za proizvode koji nisu plaćeni u cijelosti.

DEVI će uvijek osigurati brz i učinkovit odgovor na sve pritužbe svojih stranaka.

Jamstvo izričito isključuje sve zahtjeve koji prelaze gore spomenute uvjete.

Jamstveni list

DEVI™ jamstvo pripada:

Ime:

Adresa

Grad:

Država:

Telefon:

Upozorenje:

Jamstveni list mora biti točno ispunjen kako bi jamstvo bilo valjano.
Molimo Vas pročitajte jamstvene uvjete.

Tip termostata:

Električnu instalaciju postavio:

Broj proizvoda:

Datum:

Pečat isporučitelja:



Broj proizvoda: 08095963

Verzija: 01.01

DEVI A/S

DK • 7100 Vejle

Telefon +45 7488 8500

Fax +45 7488 8501

